

# Ersatzteilliste

HYDRAULISCHE LEITUNGSKOPPLUNG

# TIBALOK







# Ersatzteilbestellung und technische Rückfragen

B. Eng.

**Marcel Pollmann**

+49 2861 929491 - 81  
ersatzteile@tibatek.de



Alternativ:

**Zentrale**


Tel.: +49 2861 929491 - 0

Fax: +49 2861 929491 - 9

info@tibatek.de




# A - Gehäuse (Baggerseite)




| Pos. | ET.-Nr.       | Bemerkung | Bezeichnung                                 | Anzahl |
|------|---------------|-----------|---------------------------------------------|--------|
| 1    | LKA10100      |           | Führungsrahmen A-Gehäuse                    | 1      |
| 2    | LKA10140      |           | A-Gehäuse                                   | 1      |
| 3    | LKA10550      |           | Stellzylinder                               | 1      |
| 4    | LKA10511      |           | Bolzen für Stellzylinder                    | 1      |
| 5    | N010123432025 |           | Splint 3,2 x 25                             | 1      |
| 6    | N010098512000 |           | Mutter M12 - 8 - DIN 985                    | 1      |
| 7    | N010476212025 |           | Zylinderschraube M12 x 25 - 10.9 - ISO 4762 | 4      |
| 8    | N017141208090 |           | Schmiernippel - 8x1 - 90° - DIN 71412 C     | 2      |
| 9    | LKA10504      |           | Führungsbuchse                              | 2      |

# Hydraulikkupplungen A - Gehäuse




| Pos. | ET.-Nr.  | Bemerkung        | Bezeichnung                         | Anzahl |
|------|----------|------------------|-------------------------------------|--------|
| 1    | LKA10115 |                  | 1" Ventil - A-Gehäuse               | 2      |
| 2    | LKA10528 | 1 Satz = 2 Stück | Halbschalen 1" Ventil               | 2      |
| 3    | LKA10525 |                  | Sicherungsring - 37 x 1,5 - DIN472  | 2      |
| 4    | LKA10505 |                  | Anschlagscheibe - 1" Ventil         | 2      |
| 5    | LKA5022  |                  | Einschraubverschraubung 25S - R1"   | 2      |
| 6    | LKA10112 |                  | 1/2" Ventil - A-Gehäuse             | 3      |
| 7    | LKA10502 | 1 Satz = 2 Stück | Halbschalen 1/2" Ventil             | 3      |
| 8    | LKA10526 |                  | Sicherungsring - 60 x 2 - DIN472    | 3      |
| 9    | LKA10506 |                  | Anschlagscheibe - 1/2" Ventil       | 3      |
| 10   | LKA10523 |                  | Einschraubverschraubung 12S - R1/2" | 2      |
| 11   | LKA10524 |                  | Einschraubverschraubung 15L - R1/2" | 1      |

## B - Gehäuse (Anbauteilseite)




| Pos. | ET.-Nr.       | Bemerkung       | Bezeichnung                                    | Anzahl |
|------|---------------|-----------------|------------------------------------------------|--------|
| 1    | LKB10200B     | Komplettsatz    | B-Gehäuse                                      | 1      |
| 2    | LKB10200      | einzelnes Geh.  | B-Gehäuse                                      | 1      |
| 3    | LKB10516      | inkl. Schrauben | Anschweißrahmen B-Gehäuse                      | 1      |
| 4    | LKB 10508     |                 | Führungszapfen                                 | 2      |
| 5    | LKB10519      |                 | Gehäusefeder                                   | 6      |
| 6    | N010798412020 |                 | Zylinderschraube niedrig - DIN 7984 - M12 x 20 | 4      |

# Hydraulikkupplungen B - Gehäuse



| Pos. | ET.-Nr.   | Bemerkung | Bezeichnung                         | Anzahl |
|------|-----------|-----------|-------------------------------------|--------|
| 1    | LKB10202  |           | Ventil 1/2" B-Gehäuse               | 0-3    |
| 2    | LKB10512  |           | Sicherungsring - 27 x 1,2 - DIN 471 | 3      |
| 3    | LKB10202A |           | Dichtung - 1/2" B-Gehäuse Ventil    | 0-3    |
| 4    | LKB10204  |           | Ventil 1" B-Gehäuse                 | 0-2    |
| 5    | LKB10204A |           | Dichtung - 1" B-Gehäuse Ventil      | 0-2    |
| 6    | LKB10514  |           | Blindstopfen 1/2" B-Gehäuse         | 0-3    |
| 7    | LKB10509  |           | Blindstopfen 1" B-Gehäuse           | 0-2    |


# Übergabeplatte



| Pos. | ET.-Nr.  | Bemerkung | Bezeichnung             | Anzahl |
|------|----------|-----------|-------------------------|--------|
| 1    | LKA10250 |           | Übergabeplatte          | 1      |
| 2    | LKA10252 |           | Schottverschraubung 25S | 2      |
| 3    | LKA10254 |           | Schottverschraubung 12S | 2      |
| 4    | LKA10256 |           | Schottverschraubung 8S  | 2      |
| 5    | LKA10258 |           | Schottverschraubung 15L | 1      |




# Drehdurchführung




| Pos. | ET.-Nr.       | Bemerkung      | Bezeichnung                                  | Anzahl |
|------|---------------|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 1    | LKA10400      | Länge angeben! | Führungshülse (ohne Verstrebung)             | 1      |
| 2    | LKA10405      | Länge angeben! | Gewindestange M27                            | 1      |
| 3    | LKA10410      | 2-Teilig       | Schlauchdurchführung                         | 1      |
| 4    | LKA10415      |                | Rohrschelle Aluminium 30 mm                  | 2      |
| 5    | LKA10420      |                | Rohrschelle - doppelt - 16 mm                | 1      |
| 6    | N010476210080 |                | Zylinderschraube - ISO 4762 - M10 x 80 - 8.8 | 2      |
| 7    | N010476210060 |                | Zylinderschraube - ISO 4762 - M10 x 60 - 8.8 | 2      |
| 8    | N010098527000 |                | Sicherungsmutter - DIN985 - M27 - 8          | 1      |

# Druckfreischaltung



| Pos. | ET.-Nr.  | Bemerkung | Bezeichnung                             | Anzahl |
|------|----------|-----------|-----------------------------------------|--------|
| 1    | LKA10320 |           | 2/2-Wege Sitzventil                     | 1      |
| 2    | LKA10325 |           | Anschlussblock Druckentlastung          | 1      |
| 3    | LKA10523 |           | Einschraubverschraubung 12S - R 1/2"    | 1      |
| 4    | LKA10530 |           | Einschraubverschraubung 12S IG - R 1/2" | 1      |
| 5    | LKA10326 |           | Rückschlagventil                        | 4      |
| 6    | LKA10327 |           | O-Ring                                  | 4      |

# Elektro - Stecker



| Pos. | ET.-Nr.       | Bemerkung       | Bezeichnung                          | Anzahl |
|------|---------------|-----------------|--------------------------------------|--------|
| 1    | LKA10141      | Baggerseitig    | A-Gehäuse für E-Stecker              | 1      |
| 2    | LKA10201      |                 | Elektrostecker für A-Gehäuse         | 1      |
| 3    | LKB10201      | Anbauteilseitig | B-Gehäuse für E-Stecker              | 1      |
| 4    | LKB10301      |                 | Elektrostecker für B-Gehäuse         | 1      |
| 5    | N010091205025 |                 | Zylinderschraube - DIN 912 - M5 x 25 | 4      |
| 6    | N010091203008 |                 | Zylinderschraube - DIN 912 - M3 x 8  | 6      |

© 2015 Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from the publisher.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.